

Link do produktu: <https://wentsklep.pl/skrzynki-rozprezne-2x75-3x75-5x50-poliweglan-p-2680.html>

Skrzynki Rozprężne 2xØ75, 3xØ75, 5xØ50 Poliwęglan



Cena brutto	88,99 zł
Cena netto	72,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	PE-FLEX

Opis produktu

Skrzynka rozprężna PE-FLEX® z poliwęglanu oraz mufami z polipropylenu. Posiada fabrycznie wbudowane uszczelki do rury PE-FLEX®. Występuje w wersji z króćcem do bezpośredniego podłączenia anemostatu 125mm lub do przedłużenia 123mm.

Skrzynki rozprężne PE-FLEX® wykonane z wytrzymałego poliwęglanu do podłączenia rur o średnicy Ø50 oraz Ø75 mm w systemie na "KLIK".

Do skrzynki **nie zapomnij dokupić zaślepki Ø125 mm** zabezpieczającej ją przed zabrudzeniem na budowie - [ZAŚLEPKI](#).
Możliwy jest również zakup przedłużeń do skrzynek - [PRZEDŁUŻKI](#)

Przewody wentylacyjne PE-FLEX® połączone z naszymi skrzynkami rozprężnymi i rozdzielaczami **pozwalają na uzyskanie wysokiej klasy szczelność całego systemu** (klasa „C” wg PN-EN 12237).

- **z króćcem mufowym Ø125 mm** dla bezpośredniego podłączenia ramki anemostatu Ø125 mm
- **z króćcem nypłowym Ø123 mm** umożliwiającym przedłużenie króćca skrzynki za pomocą [naszych przedłużeń](#), [rurą elastyczną](#) lub dowolną o średnicy Ø125 mm

Skrzynki poliwęglanowe 2xØ75 oraz 3xØ75 występują dodatkowo w dwóch wariantach:

- sufitowej (podwieszanej) - do montażu pod sufitem
- podłogowej - do montażu na posadzce

Cechy skrzynek poliwęglanowych:

- Wykonane są z wytrzymałego poliwęglanu.
- Montowane mogą być w stropie w warstwie ocieplenia lub pod sufitem pod izolacją.
- Mufy w skrzynkach wykonane są z polipropylenu i posiadają wbudowane fabrycznie uszczelki, co znacznie przyspiesza montaż przewodów PE-FLEX® i gwarantuje szczelność instalacji.
- Anemostaty o średnicy Ø125 mm można podłączać bezpośrednio ramką anemostatu wkładaną do skrzynki w wersji mufowej lub elementem przedłużającym skrzynkę w wersji nypłowej.
- W przypadku podłączenia do skrzynki rozprężnej mniejszej ilości przewodów PE-FLEX® Ø50 lub Ø75 mm należy zamknąć wolne otwory [zaślepkami](#).
- Posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Rodzaj skrzynki rozprężnej	2x75	3x75	5x50
Wysokość zielonego korpusu	6 cm	6 cm	6 cm
Wysokość mufy przyłączeniowej Ø75 mm	8,8 cm	8,8 cm	-
Szerokość bez uchwytów montażowych	26 cm	28,2 cm	28 cm
Szerokość z uchwytem montażowym	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
Głębokość bez uchwytu montażowego	24 cm	24 cm	23 cm
Głębokość z uchwytem montażowym	30 cm	30 cm	29 cm
Długość króćca przyłączeniowego Ø125 mm do anemostatu	4 cm	4 cm	4 cm
Całkowita wysokość skrzynki (korpus+króciec) w wersji z montażem pod sufitem	10 cm	10 cm	10 cm
Całkowita wysokość skrzynki (korpus+króciec) w wersji z montażem na podłodze	12,8 cm	12,8 cm	10 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość króćców: 2xØ75 , 3xØ75 , 5xØ50 , 2 x 90

typ montażu: na podłodze , pod sufitem

Srednica wylotu: 123mm- nypłowa do przedłużenia , 125mm- mufowa; bezpośrednio do ramki anemostatu